



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/94-04/59

URBROJ: 558-03/1-98-1

Zagreb, 17. kolovoza 1998.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila tvrtke EMOS d.o.o., Zagreb, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

TIPNO ODOBRENJE

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: Elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: BW ..., EW ..., SC... i SW ...
 - proizvođač mjerila: BIZERBA
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Balingen, SR Njemačka
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1010
2. Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ovom tipnom odobrenju su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka EMOS d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 16. kolovoza 1994 godine, zahtjev za tipno ispitivanje mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvešćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila zadovoljavaju mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase- vase s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti I, II, III i III ("Narodne novine" broj 51/93) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)



Dostaviti:

1. EMOS d.o.o., Zagreb, Čulinečka 27
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPOVIMA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03-94-04/59

URBROJ: 558-03/1-98-1

PROIZVOĐAČ: BISERBA, SR Njemačka

MJERILO: Elektromehanička vaga tip BW ... , EW ... , SC ... i SW ...

**Službena oznaka tipa:
HR M-3-1010**

1. Opći podaci

Podnositelj zahtjeva:	EMOS d.o.o. Čulinečka 27 10000 Zagreb
Proizvođač mjerila:	BISERBA
Vrsta mjerila:	SR Njemačka Elektromehanička vaga s neautomatskim funkcioniranjem, r.t. (III)
Tip mjerila:	BW ... , EW ... , SC ... i SW ...
Službena oznaka tipa:	HR M-3-1010

2. Opis mjerila

2.1 Mehanička izvedba

Vaga je izvedena s pokaznim uređajem na kućištu, dignutim na stup ili odvojenim. Sila od mase prenosi se izravno s prijamnika tereta na mjerni pretvornik sile. Izgled vase prikazan je na slici 1.

2.2 Izvedba elektronike

U električkom sklopu vase pojačava se izlazni signal mjernog pretvornika sile i obavlja analogno/digitalno pretvaranje mjernog signala. Digitalni signal obrađuje se u mikroprocesoru, da bi se dobilo podatak o izmjerenoj težini. Pokazni uređaj prikazuje na prikazu iznos težine. Mjerilo se napaja preko pripadnog sklopa za napajanje 230 V / 12 V ili iz ugrađenog akumulatora.

2.3 Funkcije vase

- ◆ Uredaj za početno namještanje ništičnog položaja
- ◆ Uredaj za kombinirano poluautomatsko namještanje na ništicu i uređaj za odbijanje tare $T < Max$
- ◆ Poluautomatsko namještanje ništice
- ◆ Uredaj za nadzor prikaza
- ◆ Uredaj za zaštitu od preopterećenja

Nanay

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/94-04/59

URBROJ: 558-03/1-98-1

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1010

3. Tehnički podaci

Tip	BW ... , EW ... , SC ... i SW ...
Max (kg)	6... 150kg
e = (g)	2... 50g
n ≤	3000 - za vage s dva mjerna područja 6000 - za vage s jednim mernim područjem
Područje tare ≤ % Max	100
Temperaturno područje rada (°C)	-10/40

4. Sučelja i dodatna oprema

Vage su opremljene sučeljem RS 232 C.

Dodatno se vaga može isporučiti s punivim baterijama za 10 sati rada.

5. Crteži za prepoznavanje mjerila

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled vaga BW... i EW...
Slika 2	Izgled vaga SW...

6. Natpisi i označke

Na vagu se moraju postaviti ovi natpisi i označke:

- 1) tvrtka ili znak proizvođača
- 2) tip vase
- 3) razred točnosti
- 4) službena oznaka tipa vase: HR M-3-1010
- 5) serijski ili tvornički broj vase
- 6) mjerno područje "od ... do ..." ili "Min ... Max ..."
- 7) ispitni podjeljak (e= ...) ili podjeljak (d= ...)
- 8) temperaturno područje rada
- 9) nazivni napon i nazivna frekvencija izvora napajanja.

Natpisi i označke moraju biti na hrvatskom jeziku.

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPOVIMA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/94-04/59

URBROJ: 558-03/1-98-1

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1010

7. Postupak ovjeravanja vase

Vage se ovjeravaju u skladu s Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vase s neautomatskim funkcioniranjem razreda točnosti (I), (II), (III) i (IV).

8. Način žigosanja vase

Vagu se na odgovarajući način mora zaštiti od neovlaštena pristupa sastavnicama, koje korisnik ne smije rastavljati niti namještati te godišnjim ovjernim žigom ovjeriti ispravnost vase.


Ovjera ispravnosti vase obavlja se postavljanjem godišnjeg ovjernog žiga u obliku naljepnice uz prikaz mase.

Natpisna pločica osigurava se zaštitnim žigom ili zaštitnom naljepnicom od skidanja.

Zaštita od neovlaštena pristupa sastavnicama, koje korisnik ne smije rastavljati niti namještati, obavlja se postavljanjem zaštitnog žiga, tako da se spriječi otvaranje vase.


REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I
MJEΡITELJSTVO
10000 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 78


Slika 1



BW 100

BW 200


BW 300



BW 400


BW 500

BW 800



EW 100

EW 200



EW 300

EW 400

Slika 2

