

KLASA: UP/I-960-03/04-07/135
URBROJ: 558-03/9-04-3
Zagreb, 10. prosinca 2004.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke SERVER - MARK d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: RM-40, SM-80, SM-90, SM-100, SM-200, SM-300, SM-500 i SM-700 (P, B, H, BS, EB i EV) i SM-800 (P, B, H, BS, EB i EV)
 - proizvođač mjerila: Teraoka Seiko Co. Ltd., Teraoka Weigh-System Pte Ltd, Shangai Teraoka Electronic Ltd., Digi Europe LTD-Digi House i Server Mark d.o.o
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Japan, NR Kina, Singapur, V.Britanija i Republika Hrvatska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1077
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka SERVER - MARK d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 26. listopada 2004. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage s neautomatskim

djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3. str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Marijan Andrašec, dipl.ing.

Dostaviti:

1. SERVER - MARK d.o.o., 10000 Zagreb,
2. J. Martinovića 9
3. OM PJ – Osijek, Rijeka, Split, Zagreb
4. Pismohrana, ovdje
5. Glasilo Zavoda

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/135

URBROJ: 558-03/9-04-3

PROIZVOĐAČ: Teraoko Seiko Co. Ltd., Teraoka Weigh-System Pte Ltd.,
Shangai Teraoka Electronic Ltd., Digi Europe LTD House
i Server Mark d.o.o.

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1077

MJERILO: Elektromehanička vaga tip : RM-40, SM-80, SM-90, SM-100, SM-200,
SM-300, SM-500, SM-700 (P, B, H, BS, EB i EV)
SM-800 (P, B, H, BS, EB i EV)

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o tipnom odobrenju mjerila:

KLASA:UP/I-960-03/96-04/118, URBROJ:558-03/9-97-1, od 03. ožujka 1997. i dopunama tipnog odobrenja KLASA:UP/I-960-03/99-07/50, URBROJ:558-03/9-99-2, od 15. srpnja 1999.,i KLASA:UP/I-960-03/01-07/192, URBROJ:558-03/9-01-2, od 11. prosinca 2001. i KLASA:UP/I-960-03/02-07/1135, URBROJ:558-03/9-03-1, od 29. siječnja 2003. pod službenom oznakom HR M-3-1077.

2. TEHNIČKI PODACI

Mjeriteljske značajke prema tablici u nastavku:

| TIP | RM-40, SM-80, SM-90, SM-100, SM-200, SM-300, SM-500, SM-700 (P, B, H, BS, EB i EV), SM-800 (P, B, H, BS, EB i EV) |
|--|---|
| RAZRED TOČ NOSTI | III |
| Max(kg); Max1 / Max2 / Max3 (kg)-(SM-80) Max1 / Max2 (kg) -(SM-90, SM-700) | 6...30 6/15/30 6/15 ili 15/30 |
| Min (kg) | 0,020...0,200 |
| e (g) e1 / e2 / e3 (g) e1 / e2 (g) | 1...10 1/2/5 ili 2/5/10 1/2 ili 2/5 ili 5/10 |
| Područje tare ≤ % | 100 |
| Temperaturno područje rada | -10 °C / 40 °C |

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

| Crtež | Opis |
|--------------------|--|
| Slika 1 Slika 2 | Izgled vage RM-40 (B i EV) i SM - 100 Izgled vage SM-200 i SM - 800 |

4. OSTALO

Prema izvornom tipnom odobrenju i dopunama tipnog odobrenja.

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/135

URBROJ: 558-03/9-04-3

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1077

Slika 1

RM - 40



SM -100



SM-100 Pole type



PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/135

URBROJ: 558-03/9-04-3

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1077

Slika 2

SM - 200



SM - 800

