

KLASA: UP/I-960-03/03-07/135
URBROJ: 558-03/9-03-2
Zagreb, 13. listopada 2003.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila tvrtke SERVER-MARK d.o.o., Cirkovci 68, 10000 Zagreb, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

TIPNO ODOBRENJE

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: Elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: PS-130
 - proizvođač mjerila: Teraoka Seiko Co. Ltd., Teraoka Weigh-System Pte Ltd., Shanghai Teraoka Electronic Ltd., Digi Europe LTD-Digi House i Server Mark d.o.o
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Japan, NR Kina, Singapur, V. Britanija i R. Hrvatska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1151
2. Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnosi na ovjeravanje.
3. Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ovom tipnom odobrenju su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka SERVER-MARK d.o.o., Cirkovci 68, 10000 Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 05. prosinca 2002. godine, zahtjev za tipno ispitivanje mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanju mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila zadovoljavaju mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vase s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti I, II, III i IIII ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (4 str.)

R A V N A T E L J

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. SERVER-MARK d.o.o., Cirkovci 68, 10000 Zagreb
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPOVIMA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/02-07/135

URBROJ: 558-03/9-03-2

PROIZVOĐAČ: Teraoka Seiko Co. Ltd., Teraoka Weigh-System Pte Ltd.,

Shangai Teraoka Electronic Ltd., Digi Europe LTD-Digi House i

Server Mark d.o.o

MJERILO: Elektromehanička vaga tip PS-130

Službena oznaka tipa:

HR M-3-1151

1. Opći podaci

Podnositelj zahtjeva: Server Mark d.o.o.
Cirkovci 68
10000 Zagreb

Proizvođač mjerila: Teraoka Seiko Co. Ltd., Teraoka Weigh-System Pte Ltd.,
Shangai Teraoka Electronic Ltd., Digi Europe LTD-Digi House i
Server Mark d.o.o

Vrsta mjerila: Elektromehanička vaga s neautomatskim funkcioniranjem
r.t. 

Tip mjerila: PS-130

Službena oznaka tipa: HR M-3-1151

2. Opis mjerila

2.1 Mehanička izvedba

Vaga je izvedena s pokaznim uređajem na kućištu, na stupu ili odvojenim od vase. Sila od mase prenosi se izravno s prijamnika tereta na mjerni pretvornik sile.

2.2 Izvedba elektronike

U električkom sklopu vase pojačava se izlazni signal mjernog pretvornika sile i obavlja analogno/digitalno pretvaranje mjernog signala. Digitalni signal obrađuje se u mikroprocesoru, da bi se dobilo podatak o izmjerenoj težini. Pokazni uređaj prikazuje na prikazu iznos težine. Mjerilo se napaja preko pripadnog sklopa za napajanje 230 V / 12 V ili punivih baterija.

Vage mogu izvaganu težinu poslati na računalo ili tiskač za ispis bona ili etikete koja sadrži opis robe, jediničnu cijenu, cijenu i ostale formatirane podatke.

2.3 Funkcije vase

- ◆ Uređaj za početno namještanje ništičnog položaja
- ◆ Poluautomatsko namještanje ništice
- ◆ Uređaj za nadzor prikaza
- ◆ Uređaj za zaštitu od preopterećenja

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPOVIMA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/02-07/135

URBROJ: 558-03/9-03-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1151

3. Tehnički podaci

Tip	PS-130
Razred točnosti	(III)
Broj mjernih pretvornika	2
Vrsta vase	pultna,
Max (1/2,5/20/ ≤ 35) kg	≤ 35 kg
e (0,5/2/5/10) g	≥ 0,5
n ≤ Dozvoljeno najviše četiri mjerna područja	4000 podjela po mjernom području
Područje tare ≤ %	100
Temperaturno područje rada (°C)	0/40

4. Sučelja i dodatna oprema

Vage mogu biti opremljene sučeljem RS 232 C ili drugim.

5. Crteži za prepoznavanje mjerila

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled vaga PS-130 i način ovjeravanja
Slika 2	Način zaštite vase

6. Natpisi i oznake

Na vagu se moraju postaviti ovi natpisi i oznake:

- 1) tvrtka ili znak proizvođača
- 2) tip vase
- 3) razred točnosti
- 4) službena oznaka tipa vase: HR M-3-1151
- 5) serijski ili tvornički broj vase
- 6) mjerno područje "od ... do ..." ili "Min ... Max ..." za svako mjerno područje
- 7) ispitni podjeljak (e= ...) ili podjeljak (d= ...) za svako mjerno područje
- 8) temperaturno područje rada: 0/40 °C
- 9) nazivni napon i nazivna frekvencija izvora napajanja.

Napisi i oznake moraju biti na hrvatskom jeziku.

7. Postupak ovjeravanja vase

Vage se ovjeravaju u skladu s Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vase s neautomatskim funkcioniranjem razreda točnosti (I), (II), (III) i (IV).

8. Način žigosanja vase

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/02-07/135

URBROJ: 558-03/9-03-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1151

Vagu se na odgovarajući način mora zaštititi od neovlaštena pristupa sastavnicama, koje korisnik ne smije rastavljati niti namještati te godišnjim ovjernim žigom ovjeriti ispravnost vage.

Ovjera ispravnosti vage obavlja se postavljanjem godišnjeg ovjernog žiga u obliku naljepnice uz prikaz mase (slika 1.).

Natpisna pločica osigurava se zaštitni žigom u obliku naljepnice od skidanja.

Zaštita od neovlaštena pristupa sastavnicama, koje korisnik ne smije rastavljati niti namještati, obavlja se postavljanjem zaštitnog žiga (slika 2.).

9. Opaska

9.1. Uz svaku vagu treba biti isporučeno uputstvo o radu s vagom i njezinom održavanju

9.2. Ovim rješenjem o odobrenju tipa mjerila ne potvrđuju se značajke mjerila u pogledu sigurnosti.

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/02-07/135

URBROJ: 558-03/9-03-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1151



Ovjerni žig u obliku
naljepnice

Zaštitni žig u obliku
naljepnice

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/02-07/135

URBROJ: 558-03/9-03-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1151



Zaštitni žig u obliku naljepnice